

www.handing.dk

www.handing.dk

www.handing.dk

Låseskrue til
dyserør


Tabletbeholder

Overbeholder

Over- og tabletbeholder kan begge drejes fri.

Der er håndtag til låsning og styring af dem.

Når trykdifferensen gennem over- og tabletbeholder stiger, skal filtret øverst i overbeholderen rengøres.



EB40 /EB20 filmcoaterne bruges til at overtrække piller med et tyndt lag af et andet materiale, en coating.

EB40 kan på en gang behandle op til 40 liter piller, mens EB20 kan behandle op til 20 liter piller.

Coatingen er opløst i en væske. Væsken forstøves over pillerne mens de bliver holdt svævende af et luft flow. Pillerne bliver samtidig opvarmet så væsken fordamper fra coatingen. Når pillerne er afkølede, tages de ud af filmcoateren.



Handing ApS
Nordkranvej 5-9, Vassingerød
DK - 3540 Lyngby
Tel.: +45 48160166
www.handing.dk

Svævetørrer EB20

Alle mål i mm.
Measures in mm

Dette dokument er vejledende
Der tages forbehold for fejl.
This document is only guiding.
We make reservation for possible errors

Lager nr. /sj
D699